






TRANSFER ELASTICO

CARATTERISTICHE

- Prodotto:** molto elastico e resistente
bassa temperatura d'applicazione
molto morbido al tatto
- Supporto:** i transfer sono presentati su un supporto trasparente, ciò permette, oltre ad una facile ispezione di qualità, un posizionamento più preciso durante l'applicazione.
- Colori:** per determinare i colori utilizziamo la scheda PANTONE
- Materiali indicati:** diversi materiali: fibre naturali (cotone, ecc.), pelle, fibre sintetiche (poliestere, poliammide - elastam, tessuti molto elastici e/o sensibili alla temperatura alta)
- Indicazioni di lavaggio:**     

Certificazioni di qualità*															
	EN 71-3	EN 14362-1	EN 1122	ISO 6330	EN 15777	ISO 14164-1	ISO 15797	EN 14704-1	OEKO-TEX STANDARD 100	EN ISO 11612	ISO 105-E02	ISO 105-E03	EN ISO 20471	ISO 105-B02	PVC FREE
TRANSFER ELASTICO	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓

RACCOMANDAZIONI

- Uso raccomandato:** abbigliamento sportivo e intimo
- Applicazione:** temperatura: 120-160C°
tempo: 8-14 secondi
pressione: 3-6 Bar
per una perfetta aderenza tra il transfer e il tessuto devono passare 36 ore
- Conservazione:** tenere in luogo asciutto con temperatura regolata
evitare esposizione al sole e tenere lontano da fonti di calore
non appoggiarvi pesi eccessivi
il perfetto stato dei transfer, rispettando le condizioni raccomandate, è della durata di un anno